



Nouveau câble de programmation pour SEP, MP/EP

Les nouvelles installations (à partir de jan. 2016) requièrent le nouveau câble de programmation.

Explication:

Avec le lancement d'Active Safety (AS) pour les cylindres mécaniques, des adaptations ont également été effectuées sur la construction du cylindre mécatronique.

Ces adaptations ont une répercussion directe sur le câble de programmation SEP, ou MP/EP.

Toutes les installations de fermeture livrées à partir de janvier 2016 ne peuvent plus être utilisées qu'avec le nouveau câble de programmation.

Le nouveau câble de programmation est rétrocompatible, c'est-à-dire utilisable pour la programmation des installations de fermeture plus anciennes.



Recommandation:

En tant que partenaire professionnel, vous devez passer immédiatement au nouveau câble de programmation. Ce n'est qu'ainsi que vous bénéficierez de la flexibilité d'effectuer n'importe quand et n'importe où des programmations sur les installations de fermeture mécatroniques anciennes et nouvelles.

Produits concernés:

- Câble de programmation pour SEP
 - Ancien numéro d'article: 69.999.02.00.00.00.44
 - **Nouveau numéro d'article: 69.999.02.00.01.00.44**
- Câble de programmation pour MP/EP
 - Ancien numéro d'article: 11.004.00.00.00.00.00
 - **Nouveau numéro d'article: 11.004.00.00.01.00.00**

Caractéristiques distinguant les deux types de câbles:

La nouvelle génération de câbles de programmation est dotée d'une clé réversible, qui est un peu plus courte que l'ancienne variante.

Par rapport à cette dernière, la clé de l'ancien câble de programmation n'était pas réversible et avait une longueur normale.



Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision.

Cordialement,



Michael Frank